

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	250160 HB7020
GTIN	4045197711120
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120412 HB7020 Sorte: HB7020
Spanbrecher: SM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 8 mm
Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Spanbrecher	SM
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P

Eckenradius	1,2 mm
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen