

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	260742 HB7020
GTIN	4045197710833
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SS
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sorte	HB7020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen