


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CN.G 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725****Bestelldaten**

Bestellnummer	250158 HB725
GTIN	4045197713322
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CN.G 120408 HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 6 mmVorschub f : 0,05 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U
Spanbrecher	UM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Hauptanwendung	UNI

Schnitttiefe a_p	0,2 - 6 mm
Sorte	HB725
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen