

**Garant**
**DC.T 070204, Sorte: HB725**


## Bestelldaten

Bestellnummer	260452 HB725
GTIN	4045197713544
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

DC.T 070204 HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

## Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	UM
Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm

Sorte	HB725
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen