


Garant
Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020

Bestelldaten

Bestellnummer	251142 HB7020
GTIN	4045197711021
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120404 HB7020 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7020

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 400 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	SS
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	P

Sorte	HB7020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen