

**Garant**
**VN.G 160404, Sorte: HB725**


## Bestelldaten

Bestellnummer	251802 HB725
GTIN	4045197713445
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

VN.G 160404 HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM

Toleranz: M

 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

## Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,2 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	UNI
Spanbrecher	UM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 250 m/min

Sorte	HB725
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen