

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	251434 HB7020
GTIN	4045197711052
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TNMG 160408 HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 400 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm

Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen