

Garant**SC.T 09T304, Sorte: HB725**

Bestelldaten

Bestellnummer	260762 HB725
GTIN	4045197713575
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SC.T 09T304 HB725 Eckenradius: 0,4 mm
Sorte: HB725
Spanbrecher: UM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	UM
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Hauptanwendung	UNI
Sorte	HB725

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen