

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	251964 HB7020
GTIN	4045197711090
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080408 HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 400 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SS
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen