



Garderobenschrank mit Schrägdach zur Schwarz-Weiß-Trennung mit Sockel und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 2



Bestelldaten

Bestellnummer

949712 2

GTIN

Artikelklasse

92S

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit extra breitem, geteiltem Fach für Schwarz-Weiß-Trennung. Die Zwischenwand innerhalb eines Abteils dient zur hygienischen Trennung von Straßen- und Arbeitskleidung. Die zwei zueinander schließenden Flügeltüren sind durch ein Schloss zentral abschließbar. Ausführung des Garderobenschranks wie unter Nr. 949620 beschrieben. Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Fachboden Breite	220 mm
Höhe vorne	1800 mm
Höhe hinten	2000 mm
je Abteil Nutzbreite	2 × 240 mm
je Abteil Nutztiefe	465 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1260 mm
Breite	610 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht	49 kg
Fachboden Tiefe	465 mm
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	360 - 530 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Zusätzlicher Schuhboden Abteibreite 300 mm	949760 300
Kleiderbügel Stück 1	949775 1
Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
Schuhschale aus Kunststoff Typ 1	949761 1
Spiegel Typ 1	949770 1