

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160405L, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	251032 HB7020
GTIN	4045197711151
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Spanbrecher	SM
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,5 mm
Spanleitstufe	2,2 mm
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160405L
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

