

**Garant****HiPer-Drill Schneideinsatz n7, HU7810, Ø D: 30,5 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	231630 30,5
GTIN	4045197710673
Artikelklasse	21M

**Beschreibung****Ausführung:**

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz. Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

**Hinweis:**

Schnittdaten gelten für Grundelement  $5 \times D$ .

Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

für Grundelement Ø D: 30 mm

Vorschub f in Alu kurzspanend: 0,5 mm/U

**Technische Beschreibung**

Ø D	30,5 mm
Vorschub f in Alu kurzspanend	0,5 mm/U
für Grundelement Ø D	30 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Sorte	HU7810

Schneidstoff	HM
Spitzenwinkel	135 Grad
Anzahl Schneiden Z	2
Produktart	Schneideinsatz zum Bohren