



Elektronisches Drehmomentschlüssel-Prüfgerät „TruCheck™“, maximales Drehmoment: 25 N·m



Bestelldaten

Bestellnummer	654470 25
GTIN	5060207562607
Artikelklasse	66D

Beschreibung

Ausführung:

- **Kompaktes, handliches Prüfgerät.**
- **Schraubbefestigung an ebenen Oberflächen (Tisch, Wand etc.).**
- **Maßeinheiten: N·m.**

Großes, gut lesbares LED-Display.

Vorteil:

- **Einfachste Bedienung (Fehlerminimierung).**
- **Geeignet auch für Anwender, die keine „Kalibrierungsspezialisten“ sind.**
- **Nur eine Drucktaste, um die Anzeige auf 0 zu setzen.**

Verwendung:

Einstellung und Kalibrierung auslösender Drehmomentschlüssel.

Genauigkeit:

±1%

Lieferumfang:

In stabilem Kunststoffkoffer.

Kalibrierung: O4

Messgenauigkeit Drehmoment: ±1 %

Messbereich: 1 - 25 N·m

Anzeigegerät Breite: 175 mm

Anzeigegerät Höhe: 64 mm

Anzeigegerät Tiefe: 72 mm

Gewicht: 2,6 kg

Vierkant-Adapter: 1/4 Zoll

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment	25 N·m
Anzeigegerät Höhe	64 mm
Gewicht	2,6 kg
Sechskant-Aufnahme	1/4 Zoll
Vierkant-Adapter	1/4 Zoll
Vierkant-Adapter	3/8 Zoll
Anzeigegerät Tiefe	72 mm
Messbereich	1 - 25 N·m
Anzeigegerät Breite	175 mm
Messgenauigkeit Drehmoment	±1 %
Anzugrichtung	Rechts- und Linksanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	O4

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmomentprüfgerät / -Sensor maximales Drehmoment 400/2 Nm	018860 400/2
Signierung laserbeschriftet Typ	018940