

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	260988 HB7020
GTIN	4045197711113
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TCMT 16T308 HB7020 Sorte: HB7020  
Spanbrecher: SM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spanbrecher	SM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U

Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen