

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	251804 HB7020
GTIN	4045197717047
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VN.G 160408 HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	SM
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen