

**Lasthebemagnet, maximale Traglast (plan): 150kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	085990 150
GTIN	2050001780119
Artikelklasse	08P

Beschreibung**Ausführung:**

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe **Prüfzertifikat**). Voll gekapselter, kompakter und leichter Hebemagnet mit Sicherheitsverriegelung. Solide Konstruktion, leichtgängiges Ein- und Ausschalten. Haftfläche des Magneten mit 2 Längspolen.

Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085990; 085980). Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.

Technische Beschreibung

Maß E	50 mm
Maß A	93 mm
maximale Traglast rund	65 kg
Maß G	26 mm

Maß F	162 mm
Maß B	155 mm
minimale Material-Wandstärke rund	2 mm
minimale Material-Wandstärke plan	2 mm
maximale Länge plan	2500 mm
Gewicht	2,6 kg
Maß C	60 mm
Maß D	70 mm
maximaler Ø rund	100 mm
maximale Traglast plan	150 kg
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Lasthebemagnet