


Garant
eco-Abstechhalter überkopf mit IKZ, Schaft-Ø d1: 30mm

Bestelldaten

Bestellnummer	319133 30
GTIN	4045197717245
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- Mit spezieller einstellbarer Kugelspritzdüse für optimale Kühlung der Schneide – unabhängig von der Einstehtiefe.
- Temperatur an der Hauptschneide sowie an der Nebenschneide wird erheblich gesenkt und ermöglicht eine deutliche Steigerung der Schnittgeschwindigkeit.
- Starrer Abstechhalter für Stechschwerter.
- Klemmung des Schwertes über Klemmplatte.

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.

Hinweis:

Verschlusschraube für Kugelspritzdüse inklusive. Bei Einsatz von konventionellen Stechschwertern wird die seitliche Kühlmittelübergabe durch das Schwert verschlossen! Passende Spannpratzen Nr. 279840 2 und passende Schrauben Nr. 279815 14. Siehe Ersatzteilliste.

Technische Beschreibung

passend für Schwerthöhe	32 mm
L ₁	47 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30

L ₂	70 mm
Schaft-Ø d ₁	30 mm
Höhe H ₁	57,4 mm
Höhe H ₂	37 mm
Produktart	VDI-Abstechhalter