

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	251734 HB7020
GTIN	4045197717108
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VNMG 160408 HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mmVorschub f : 0,08 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 400 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Spanbrecher	SS
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	P

Vorschub f	0,08 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen