

**Lasthebemagnet, maximale Traglast (plan): 300kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	085990 300
GTIN	2050001780126
Artikelklasse	08P

Beschreibung**Ausführung:**

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe **Prüfzertifikat**). Voll gekapselter, kompakter und leichter Hebemagnet mit Sicherheitsverriegelung. Solide Konstruktion, leichtgängiges Ein- und Ausschalten. Haftfläche des Magneten mit 2 Längspolen.

Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085990; 085980). Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.

Technische Beschreibung

minimale Material-Wandstärke plan	4 mm
Maß D	99 mm
Maß C	100 mm
minimale Material-Wandstärke rund	4 mm

maximale Länge plan	2500 mm
Maß B	214 mm
Maß A	152 mm
Maß F	231 mm
Maß E	81 mm
maximale Traglast rund	150 kg
Gewicht	10 kg
maximaler Ø rund	200 mm
Maß G	40 mm
maximale Traglast plan	300 kg
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Lasthebemagnet