

Garant
**Fräs-Wendeschneidplatte POMX 10T5ZEER U, für Hochvorschubfräser,
HB9540, Typ: UNI**

Bestelldaten

Bestellnummer	213193 UNI
GTIN	4045197714947
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Ausführung:

Stabile Plattenausführung (Stärke = 5,9 mm).

Positive Hochvorschubgeometrie.

Planschneidenlänge: 2 mm für hohe Oberflächengüte.

Besondere Wirtschaftlichkeit durch 5 Schneiden.

Bevorzugt bei schwierigen Anwendungen (Schnittunterbrechungen) einsetzen.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 2,2$ mm.

Programmierradius bei $a_{p \max}$: 4,8 mm

Technische Beschreibung

Typ	UNI
Programmierradius bei $a_{p \max}$	4,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	5
ISO-Code Wendeschneidplatte	POMX 10T5ZEER U

Sorte	HB9540
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	360 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	310 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	M
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		