

Garant**DN.G 110408, Sorte: HB725**

Bestelldaten

Bestellnummer	250754 HB725
GTIN	4045197713353
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 110408 HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 6 mmVorschub f : 0,05 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	UM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 6 mm
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	UNI
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min

Sorte	HB725
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen