

Garant**CC.T 120408, Sorte: HB725**

Bestelldaten

Bestellnummer	260160 HB725
GTIN	4045197713537
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 120408 HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mmVorschub f : 0,05 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	UNI
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	UM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Sorte	HB725
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen