

Garant GRIDLINE

**Werkbank, links Tür, rechts 4 Schubladen, Langfachschrublade, Bambus-Platte, 20x20G, Plattenlänge: 1500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	921121 1500
GTIN	4062406083083
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Schubladen Korpus immer lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**. Schubladen Fronten farblich variabel. Keine umlaufenden Störkanten zur optimalen Reinigung und Flächenausnutzung mit Einteilungsmaterial (Boxen, Hartschaumeinlagen, Schlitztrennleisten). Schubladenaufnahmen im 25-mm-Raster.

Schließsystem mit Stiftzylinderschloss mit 5 Stiftzuhaltungen, modularem Steckesinsatz.

Schließenanlagenfähig.

Mit Langfachschrublade für die Lagerung großer Werkzeuge.

**Bestückung:**

Türhöhe (links) mm: 325

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 50, 75, 75, 125

Schubladen-Fronthöhe Langfachschrublade mm: 125

**Sonderzubehör:**

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. **Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

## Technische Beschreibung

Langfachschiublade Nutztiefe	500 mm
Unterbau Breite	1300 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Serie	Ready-to-go
Schubladen Nutzbreite in G	20
Langfachschiublade Nutzbreite	1100 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Nutztiefe in G	20
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Anzahl Schubladen	4
Unterbau Tiefe	700 mm
Höhe	850 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Gewicht	143,1 kg
Schubladengehäuse Nutzhöhe	325 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktnamensattribut	20x20G
Produktart	Werkbank

## Zubehör

Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 20X20	951885 20X20
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 50/3	950300 50/3
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951910 20X20
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 50/1	950300 50/1
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 50/2	950300 50/2
Auflage aus Weich-PVC transparent Breite 1500 mm	951951 1500
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Reiniger- und Pflegeöl-Set Typ 1	926403 1
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/2	950320 75/2
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/3	950300 75/3
Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 22	955071 22
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 32	953821 32
Demontagewerkzeug Typ 1	950070 1
Anreißen und Sägen Anzahl der Werkzeuge 8	954895 8
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/1	950320 125/1
Feilen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 6	952253 6
Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 26	955081 26
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/3	950320 75/3

Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954295 5
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 39	953833 39
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/4	950320 125/4
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 37	953828 37
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/6	950320 125/6
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/2	950300 75/2
Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951830 20X20
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig) 003	950050 003
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950300 75/1
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950320 75/1
Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927800 50
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954305 5
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/3	950320 125/3
Ring-Maulschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 20	952505 20
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953521 10
Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 22	955072 22
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954306 5
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953522 10