

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVVCR 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261352 25/16
GTIN	4045197713636
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L_1	62,5 mm
Halsbreite L_4	19,5 mm
ISO-Code Halter	A25R SVVCR/L16
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Plattengröße	16 mm
Mittenversatz L_3	20 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	34 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	23 mm
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Nutztiefe T	13 mm
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500