Garant GRIDLING

Werkbank, links Tür, rechts 4 Schubladen, Langfachschublade, Eluplan-Platte dunkel, 20×20G, Plattenlänge: 1500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	921137 1500
GTIN	4062406083137
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Schubladen Korpus immer lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.** Schubladen Fronten farblich variabel. Keine umlaufenden Störkanten zur optimalen Reinigung und Flächenausnutzung mit Einteilungsmaterial (Boxen, Hartschaumeinlagen, Schlitztrennleisten). Schubladenaufnahmen im 25-mm-Raster.

Schließsystem mit Stiftzylinderschloss mit 5 Stiftzuhaltungen, modularem Steckeinsatz. Schließanlagenfähig.

Mit Langfachschublade für die Lagerung großer Werkzeuge.

Bestückung:

Türhöhe (links) mm: 425

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 100, 150 Schubladen-Fronthöhe Langfachschublade mm: 125

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

Serie	Ready-to-go
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Anzahl Schubladen	4
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	425 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
Schubladen Nutzbreite in G	20
Langfachschublade Nutztiefe	500 mm
Höhe	950 mm
Unterbau Tiefe	700 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Unterbau Breite	1300 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Langfachschublade Nutzbreite	1100 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Gewicht	144,2 kg
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 32	953821 32
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954295 5
Ring-Maulschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 20	952505 20
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen- Fronthöhe / Typ 75/1	950300 75/1
Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 26	955081 26
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen- Fronthöhe / Typ 100/3	950320 100/3
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951910 20X20
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig) 003	950050 003
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen- Fronthöhe / Typ 75/3	950300 75/3
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954305 5
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen- Fronthöhe / Typ 75/3	950320 75/3
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen- Fronthöhe / Typ 150/5	950320 150/5
Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951830 20X20
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 39	953833 39
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150

Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen- Fronthöhe / Typ 150/4	950320 150/4
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Feilen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 6	952253 6
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen- Fronthöhe / Typ 75/1	950320 75/1
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 37	953828 37
Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 22	955071 22
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 20X20	951885 20X20
Demontagewerkzeug Typ 1	950070 1
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen- Fronthöhe / Typ 100/1	950320 100/1
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen- Fronthöhe / Typ 75/2	950320 75/2
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen- Fronthöhe / Typ 100/2	950320 100/2
Anreißen und Sägen Anzahl der Werkzeuge 8	954895 8
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953521 10
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen- Fronthöhe / Typ 75/2	950300 75/2
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953522 10
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954306 5
Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 22	955072 22