

**Garant****TCMT 16T308, Sorte: HB725****Bestelldaten**

Bestellnummer	260988 HB725
GTIN	4045197713704
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TCMT 16T308 HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Vorschub f: 0,05 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 250 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Hauptanwendung	UNI
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	UM
Sorte	HB725

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen