

Garant
VB.T 160408, Sorte: HB725


Bestelldaten

Bestellnummer	261234 HB725
GTIN	4045197713735
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VB.T 160408 HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM

Toleranz: M

 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm

 Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	UNI
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Spanbrecher	UM

Sorte	HB725
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen