

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TN.G 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725****Bestelldaten**

Bestellnummer	251542 HB725
GTIN	4045197713414
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TN.G 160404 HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mmVorschub f : 0,2 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,2 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	UNI
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Spanbrecher	UM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Sorte	HB725
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TN.G 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen