

Garant
CC.T 09T308, Sorte: HB725


Bestelldaten

Bestellnummer	260152 HB725
GTIN	4045197713513
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 09T308 HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Hauptanwendung	UNI
Spanbrecher	UM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Sorte	HB725
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen