

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank mit Gehäuse 16G, Höhe 950 mm, Eluplan-Platte dunkel, 12x20G, Plattenlänge: 1000/2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	922057 1000/2
GTIN	4062406083625
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 16G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 150

**Lieferumfang:**

2 x Fußteile, 1 x Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

**Sonderzubehör:**

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

**Lackierung:**

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

## Technische Beschreibung

Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	12
Gewicht	69 kg
Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Serie	vario
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Höhe	950 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Anzahl Schubladen	2
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite	300 mm
Schubladengehäuse Höhe	300 mm
Schubladengehäuse Breite	400 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	225 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	12×20G
Produktart	Werkbank

---

**Zubehör**

Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927500 75
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927500 150
Knotenblech Typ 1	927122 1
Arbeitsplatte mit dunkelgrauem Kunststoffbelag (Eluplan) Plattenlänge 1000 mm	926241 1000
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/2	927300 300/2
Fußteil Höhe 900 mm	927000 900