

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, Höhe 850 mm, Bambus-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	922521 2000
GTIN	4062406084066
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 125

**Lieferumfang:**

2 × Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

**Sonderzubehör:**

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

**Lackierung:**

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	125 mm

Höhe	850 mm
Gewicht	116 kg
Schubladengehäuse Höhe	200 mm
Anzahl Schubladen	1
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Serie	vario
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Fußteil Höhe 800 mm	927000 800
Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus kreuzverleimtem Bambus Plattenlänge 2000 mm	926001 2000
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 200/1	927600 200/1
Knotenblech Typ 1	927122 1