

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank mit Gehäuse 16G, Höhe 950 mm, Bambus-Platte, 12×20G,
Plattenlänge: 1000/7mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	922131 1000/7
GTIN	4062406083816
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 16G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Lieferumfang:

1 × Fußteil, 1 × Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzbreite in G	12
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladengehäuse Breite	400 mm
Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
Anzahl Schubladen	7
Höhe	950 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Gewicht	113 kg
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	800 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Schubladengehäuse Höhe	900 mm
Schubladen Nutzbreite	300 mm
Serie	vario
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	12×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927500 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927500 200
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927500 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927500 150
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Fußteil Höhe 900 mm	927000 900
Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus kreuzverleimtem Bambus Plattenlänge 1000 mm	926001 1000
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 900/7	927300 900/7
Knotenblech Typ 1	927122 1