

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, Höhe 850 mm, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 2000/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	922624 2000/3
GTIN	4062406084455
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100

Lieferumfang:

2 × Fußteil, 1 × Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Anzahl Schubladen	3
Schubladengehäuse Nutzhöhe	225 mm

Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Gewicht	133 kg
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Höhe	850 mm
Serie	vario
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Schubladengehäuse Höhe	300 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927800 50
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Fußteil Höhe 800 mm	927000 800
Knotenblech Typ 1	927122 1
Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus Buche-Multiplex Plattenlänge 2000 mm	926081 2000
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/3	927600 300/3