

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, Höhe 950 mm, Buche-Multiplex-Platte, 20x20G, Plattenlänge: 1000/3mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 922634 1000/3 |
| GTIN          | 4062406084523 |
| Artikelklasse | 9GG           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100

**Lieferumfang:**

2 x Fußteil, 1 x Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

**Sonderzubehör:**

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

**Lackierung:**

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

## Technische Beschreibung

|  |  |
|--|--|
| Schubladen Nutzbreite  | 500 mm   |
| Gewicht  | 106 kg   |
| Serie  | vario  |
| Schubladen Nutzbreite in G   | 20   |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 400 kg   |
| Schubladengehäuse Tiefe  | 650 mm   |
| Höhe   | 950 mm   |
| Schubladen Nutzfläche in G   | 20×20  |
| Schubladengehäuse Breite   | 600 mm   |
| Arbeitsplatte Tiefe  | 750 mm   |
| Schubladengehäuse Höhe   | 300 mm   |
| Arbeitsplatte Länge  | 1000 mm  |
| Anzahl Schubladen  | 3  |
| Schubladen Nutztiefe   | 500 mm   |
| Arbeitsplatte Stärke   | 50 mm  |
| Schubladengehäuse Nutzhöhe   | 225 mm   |
| Schubladen Nutztiefe in G  | 20   |
| Konstruktionsausführung  | Stahlrohrkonstruktion  |
| Materialstärke   | 1 mm   |
| Werkbank Höhe  | 950 mm   |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit   | 75 kg  |
| Plattenstärke  | 50 mm  |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)  | 100 %  |
| Stiftzylinderschloss   | modularer Steckesatz   |
| Farbauswahl  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamensattribut  | 20×20G   |
| Produktart   | Werkbank   |

---

## Zubehör

|   |              |
|---|--------------|
| Schlossblende für GridLine Typ KO21                                   | 914227 KO21  |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm                                 | 927800 100   |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm                                  | 927800 75    |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm                                  | 927800 50    |
| Fußteil Höhe 900 mm   | 927000 900   |
| Knotenblech Typ 1   | 927122 1     |
| Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen<br>300/3          | 927600 300/3 |
| Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus Buche-Multiplex<br>Plattenlänge 1000 mm | 926081 1000  |