

**Garant****HiPer-Drill Schneideinsatz m7, HB7725, Ø D: 32 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	231660 32
GTIN	4045197714770
Artikelklasse	21M

**Beschreibung****Ausführung:**

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.  
Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

**Hinweis:**

Schnittdaten gelten für Grundelement  $5 \times D$ .

Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

für Grundelement Ø D: 32 mm

Vorschub f in GG(G): 0,47 mm/U

**Technische Beschreibung**

für Grundelement Ø D	32 mm
Ø D	32 mm
Vorschub f in GG(G)	0,47 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Sorte	HB7725

Schneidstoff	HM
Spitzenwinkel	135 Grad
Anzahl Schneiden Z	2
Produktart	Schneideinsatz zum Bohren