

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, Höhe 850 mm, Eluplan-Platte dunkel, 20x20G, Plattenlänge: 1000/4mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922667 1000/4
GTIN	4062406084646
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 75, 125

Lieferumfang:

2 x Fußteil, 1 x Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Gewicht	116 kg
Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Anzahl Schubladen	4
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Serie	vario
Höhe	850 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	325 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Schubladengehäuse Höhe	400 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927800 50
Fußteil Höhe 800 mm	927000 800
Knotenblech Typ 1	927122 1
Arbeitsplatte mit dunkelgrauem Kunststoffbelag (Eluplan) Plattenlänge 1000 mm	926241 1000
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/4	927600 400/4