

Garant GRIDLINE

Werkbank, 9 Schubladen, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	921094 1500
GTIN	4062406083069
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Schubladen Korpus immer lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**. Schubladen Fronten farblich variabel. Keine umlaufenden Störkanten zur optimalen Reinigung und Flächenausnutzung mit Einteilungsmaterial (Boxen, Hartschaumeinlagen, Schlitztrennleisten). Schubladenaufnahmen im 25-mm-Raster.

Schließsystem mit Stiftzylinderschloss mit 5 Stiftzuhaltungen, modularem Steckesatz. Schließenanlagenfähig.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 200, 250

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. **Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	625 mm
Höhe	950 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Serie	Ready-to-go
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Anzahl Schubladen	4
Unterbau Tiefe	700 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Unterbau Breite	1300 mm
Gewicht	188,7 kg
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927800 250
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950320 75/1
Auflage aus Weich-PVC transparent Breite 1500 mm	951951 1500
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/3	950320 75/3
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/2	950320 75/2
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 37	953828 37
Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 26	955081 26
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 100/2	950320 100/2
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig) 003	950050 003
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/3	950320 125/3
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954295 5
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 100/1	950320 100/1
Demontagewerkzeug Typ 1	950070 1
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 39	953833 39
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951910 20X20
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 100/3	950320 100/3
	951885 20X20

Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 20X20

Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953521 10
Ring-Maulschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 20	952505 20
Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 22	955071 22
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Anreißen und Sägen Anzahl der Werkzeuge 8	954895 8
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/4	950320 125/4
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950300 75/1
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954305 5
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/2	950300 75/2
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/6	950320 125/6
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 150/5	950320 150/5
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/1	950320 125/1
Feilen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 6	952253 6
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/3	950300 75/3
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 150/4	950320 150/4
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 32	953821 32
Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951830 20X20
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954306 5
Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 22	955072 22
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953522 10