

Garant GRIDLINE

Werkbank, links Tür, rechts 4 Schubladen, Langfachschiublade, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	921124 1500
GTIN	4062406083090
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Schubladen Korpus immer lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**. Schubladen Fronten farblich variabel. Keine umlaufenden Störkanten zur optimalen Reinigung und Flächenausnutzung mit Einteilungsmaterial (Boxen, Hartschaumeinlagen, Schlitztrennleisten). Schubladenaufnahmen im 25-mm-Raster.

Schließsystem mit Stiftzylinderschloss mit 5 Stiftzuhaltungen, modularem Steckesatz.

Schließenanlagenfähig.

Mit Langfachschiublade für die Lagerung großer Werkzeuge.

Bestückung:

Türhöhe (links) mm: 325

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 50, 75, 75, 125

Schubladen-Fronthöhe Langfachschiublade mm: 125

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Unterbau Tiefe	700 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Unterbau Breite	1300 mm
Serie	Ready-to-go
Anzahl Schubladen	4
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
Schubladengehäuse Nutzhöhe	325 mm
Langfachschiublade Nutztiefe	500 mm
Höhe	850 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Langfachschiublade Nutzbreite	1100 mm
Gewicht	150,1 kg
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktnamensattribut	20x20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 26	955081 26
Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951830 20X20
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen- Fronthöhe / Typ 50/3	950300 50/3
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen- Fronthöhe / Typ 75/1	950300 75/1
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen- Fronthöhe / Typ 100/3	950320 100/3
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 20X20	951885 20X20
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Ring-Maulschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 20	952505 20
Demontagewerkzeug Typ 1	950070 1
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen- Fronthöhe / Typ 125/6	950320 125/6
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 39	953833 39
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen- Fronthöhe / Typ 125/1	950320 125/1
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Auflage aus Weich-PVC transparent Breite 1500 mm	951951 1500
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 32	953821 32
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig) 003	950050 003
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954305 5

easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 50/2	950300 50/2
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/2	950320 75/2
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954295 5
Feilen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 6	952253 6
Anreißen und Sägen Anzahl der Werkzeuge 8	954895 8
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 100/2	950320 100/2
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950320 75/1
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/3	950320 125/3
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/2	950300 75/2
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 100/1	950320 100/1
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951910 20X20
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953521 10
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/3	950320 75/3
Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927800 50
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/3	950300 75/3
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/4	950320 125/4
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 50/1	950300 50/1
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 37	953828 37
Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 22	955071 22

Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 22	955072 22
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953522 10
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954306 5