

Garant GRIDLINE

Werkbank, links Tür, rechts 4 Schubladen, Langfachschrublade, Eluplan-Platte dunkel, 20x20G, Plattenlänge: 1500 mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	921137 1500
GTIN	4062406083137
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**HINWEIS: Farbauswahl möglich****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Schubladen Korpus immer lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**. Schubladen Fronten farblich variabel. Keine umlaufenden Störkanten zur optimalen Reinigung und Flächenausnutzung mit Einteilungsmaterial (Boxen, Hartschaumeinlagen, Schlitztrennleisten). Schubladenaufnahmen im 25-mm-Raster.

Schließsystem mit Stiftzylinderschloss mit 5 Stiftzuhaltungen, modularem Steckesinsatz.

Schließenanlagenfähig.

Mit Langfachschrublade für die Lagerung großer Werkzeuge.

Bestückung:

Türhöhe (links) mm: 425

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 100, 150

Schubladen-Fronthöhe Langfachschrublade mm: 125

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 800 kg

Schubladen Nutzfläche in G: 20×20

Höhe: 950 mm

Arbeitsplatte Länge: 1500 mm

Arbeitsplatte Tiefe: 750 mm

Arbeitsplatte Stärke: 50 mm

Unterbau Breite: 1300 mm

Unterbau Tiefe: 700 mm

Technische Beschreibung

Serie	Ready-to-go
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Anzahl Schubladen	4
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	425 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
Schubladen Nutzbreite in G	20
Langfachschiublade Nutztiefe	500 mm
Höhe	950 mm
Unterbau Tiefe	700 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Unterbau Breite	1300 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Langfachschiublade Nutzbreite	1100 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Gewicht	144,2 kg
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20x20G
Produktart	Werkbank komplett

Zubehör

Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 32	953821 32
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954295 5
Ring-Maulschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 20	952505 20
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950300 75/1
Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 26	955081 26
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 100/3	950320 100/3
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951910 20X20
Steckesinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig) 003	950050 003
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/3	950300 75/3
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954305 5
	950320 75/3

Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-
Fronthöhe / Typ 75/3

Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-
Fronthöhe / Typ 150/5

950320 150/5

Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20

951830 20X20

Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der
Werkzeuge 39

953833 39

Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm

927800 150

Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-
Fronthöhe / Typ 150/4

950320 150/4

Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm

927800 100

Feilen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 6

952253 6

Hammer-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 3

954690 3

Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-
Fronthöhe / Typ 75/1

950320 75/1

Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der
Werkzeuge 37

953828 37

Werkstatt-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 22

955071 22

Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig Abmessung
in G 20X20

951885 20X20

Demontagewerkzeug Typ 1

950070 1

Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-
Fronthöhe / Typ 100/1

950320 100/1

Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-
Fronthöhe / Typ 75/2

950320 75/2

Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System
Tragfähigkeit Schublade 75 kg

950180 75

Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-
Fronthöhe / Typ 100/2

950320 100/2

Anreißen und Sägen Anzahl der Werkzeuge 8

954895 8

Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10

953521 10

easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-
Fronthöhe / Typ 75/2

950300 75/2

Schiebegriff für GridLine Typ KO12

914226 KO12