

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, Höhe 850 mm, Bambus-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 2000/6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	922761 2000/6
GTIN	4062406084967
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Lieferumfang:

1 × Fußteil, 1 × Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
--	--------

Schubladen Nutzbreite	500 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladengehäuse Höhe	800 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	700 mm
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Anzahl Schubladen	6
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	20
Serie	vario
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Gewicht	167 kg
Höhe	850 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150
Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927800 50
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927800 200
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Fußteil Höhe 800 mm	927000 800
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 800/6	927600 800/6
Knotenblech Typ 1	927122 1
Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus kreuzverleimtem Bambus Plattenlänge 2000 mm	926001 2000