

3M**Minischleifband Ø 90×100 mm, 947A, Körnung: 40**

Bestelldaten

Bestellnummer	568526 40
GTIN	4054596059245
Artikelklasse	53S

Beschreibung

Ausführung:

Minibänder Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Premiumschleifband mit präzisionsgeformtem **Cubitron™ II** Keramikkorn (selbstschärfend). Mit Schleifhilfsmittel für noch kühleren Schliff.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570 / 568575 (Bohrung Ø 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min⁻¹.

Deutlicher Leistungsvorsprung auf **schwer zu bearbeitenden Materialien** wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Aluminium.

Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 %

Technische Beschreibung

Schleifband Breite	100 mm
Schleifband-Ø	90 mm
Körnung	40
empfohlene Drehzahl	min ⁻¹

schleifaktive, kühlende Beschichtung	
Antriebsmaschine	
Herstellerbezeichnung	947A
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit	m/s
maximale Umfangsgeschwindigkeit	m/s
maximale Drehzahl	min ⁻¹
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Schleifmittel	
Kornstruktur	
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktart	

Zubehör

Aufnahmewalze Ø 90×100 mm Typ AIR	568580 AIR
Aufnahmewalze Ø 90×100 mm Typ SOFT	568580 SOFT
Aufnahmewalze Ø 90×100 mm Typ HARD	568580 HARD