

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, Tür, Höhe 850 mm, Bambus-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 1500/T2mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922781 1500/T2
GTIN	4062406085193
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Gehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75

Türhöhe mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lieferumfang:

1 × Fußteil, 1 × Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen und Tür, Arbeitsplatte.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzbreite in G	20
Anzahl Schubladen	2

Gewicht	119 kg
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladengehäuse Höhe	800 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	700 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Serie	vario
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
Höhe	850 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Fußteil Höhe 800 mm	927000 800
Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus kreuzverleimtem Bambus Plattenlänge 1500 mm	926001 1500
Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag / Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 800/2	927610 800/2
Knotenblech Typ 1	927122 1