

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, Tür, Höhe 950 mm, Bambus-Platte, 20x20G, Plattenlänge: 1500/T3mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922791 1500/T3
GTIN	4062406085452
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Gehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100

Türhöhe mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lieferumfang:

1 x Fußteil, 1 x Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen und Tür, Arbeitsplatte.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Länge	1500 mm
---------------------	---------

Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Höhe	950 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	800 mm
Schubladengehäuse Höhe	900 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
Anzahl Schubladen	3
Schubladen Nutztiefe in G	20
Gewicht	129 kg
Serie	vario
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag / Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 900/3	927610 900/3
Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus kreuzverleimtem Bambus Plattenlänge 1500 mm	926001 1500
Knotenblech Typ 1	927122 1
Fußteil Höhe 900 mm	927000 900