

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank mit Gehäuse 16G, Höhe 950 mm, Bambus-Platte, 12×20G,  
Plattenlänge: 1000/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	922131 1000/6
GTIN	4062406083809
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 16G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Lieferumfang:**

1 × Fußteil, 1 × Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

**Sonderzubehör:**

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

**Lackierung:**

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

## Technische Beschreibung

Höhe	950 mm
Anzahl Schubladen	6
Schubladen Nutzbreite	300 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Serie	vario
Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladengehäuse Höhe	900 mm
Schubladengehäuse Breite	400 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	12
Schubladengehäuse Nutzhöhe	800 mm
Gewicht	107 kg
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	12×20G
Produktart	Werkbank

## Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927500 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927500 250
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927500 125
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927500 150
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927500 75
Fußteil Höhe 900 mm	927000 900
Knotenblech Typ 1	927122 1
Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus kreuzverleimtem Bambus Plattenlänge 1000 mm	926001 1000
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 900/6	927300 900/6