

Garant**Abstechplatte neutral, HB7035, Stechbreite w: 8,0mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273190 8,0
GTIN	4062406085384
Artikelklasse	21H

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Schutzfase. Für erhöhte Zerspanungsleistung, Stähle höherer Festigkeit und unterbrochene Schnitte (Vorschub um 10 % erhöhen).

Verwendung:

Für Stechschwerter Nr. 273551 – 273558.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	8 mm
Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiCN
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,19 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7035
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Stechdrehen**Anwenderdaten**

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	80 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		