


Garant**Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 130511, für Wendeplatten-Vollbohrer,
HB6535, Typ: UNI**

Bestelldaten

Bestellnummer	234092 UNI
GTIN	4062406084349
Artikelklasse	21E

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Vorschub f: 0,09 - 0,2 mm/U

Technische Beschreibung

Serie	Power Drill
Typ	UNI
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	TiN
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 130511
Sorte	HB6535
Schneidstoff	HM

Vorschub f	0,09 - 0,2 mm/U
Produktart	Wendescheidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	270 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	150 m/min	M
CuZn	bedingt geeignet	250 m/min	N
nass maximal	geeignet		