

Garant**Abstechplatte neutral, HU9215, Stechbreite w: 8,0mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273296 8,0
GTIN	4062406085858
Artikelklasse	21H

Beschreibung**Verwendung:**

Für Stechschwerter Nr. 273551 – 273558.

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,19 mm/U
Beschichtung	unbeschichtet
Stechbreite w	8 mm
Hauptanwendung	K
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HU9215
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Stechdrehen**Anwenderdaten**

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	110 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	70 m/min	P
GG(G)	geeignet	100 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		