

Garant GRIDLINE

Werkbank mit Fahreinrichtung, Höhe 850 mm mit Eluplan-Platte dunkel, 20x20G, Plattenlänge: 1500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	923657 1500
GTIN	4062406086022
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr, **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Fahreinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø100 mm mit Vollgummi-Laufbelag. Die Werkbank wird über den 2K-Haptoprene® Hebegriff gleichmäßig angehoben bzw. abgesenkt, dadurch volle Standfestigkeit am Einsatzort bzw. leichter Transport. Fahreinrichtung belastbar bis **400 kg** (Werkbank inklusive Inhalt). Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar mit Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe je Seite mm: 75

Türhöhe je Seite mm: 425

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **Fahreinheit immer anthrazit RAL 7016** (nicht konfigurierbar), **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzbreite	500 mm
ComfortClose	nein

absenkbar	ja
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Oberfläche Arbeitsplatte	farblos lackiert
Schubladen Nutzbreite in G	20
Unterbau Tiefe	700 mm
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse	2
Schubladen Nutztiefe	500 mm
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	400 kg
Anzahl Schubladen	2
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Rad-Ø Bockrolle	100 mm
Material Arbeitsplatte	Eluplan
Anzahl Tür	2
Rad-Ø Lenkrolle	100 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Material Rad	Vollgummi
Höhe	850 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	525 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schiebegriff	nein
Unterbau Breite	1300 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Stoßfänger	nein
Gewicht	132,6 kg
Schubladen Einzelriegelung	Einhand
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion

Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927805 75
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12