

Garant GRIDLINE

Werkbank mit Fahreinrichtung, Höhe 950 mm mit Buche-Multiplex-Platte, 20x20G, Plattenlänge: 1500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	923674 1500
GTIN	4062406086114
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr, **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Fahreinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø100 mm mit Vollgummi-Laufbelag. Die Werkbank wird über den 2K-Haptoprene® Hebegriff gleichmäßig angehoben bzw. abgesenkt, dadurch volle Standfestigkeit am Einsatzort bzw. leichter Transport. Fahreinrichtung belastbar bis **400 kg** (Werkbank inklusive Inhalt). Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar mit Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe je Seite mm: 75

Türhöhe je Seite mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 2

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **Fahreinheit immer anthrazit RAL 7016** (nicht konfigurierbar), **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Material Rad	Vollgummi
--------------	-----------

ComfortClose	nein
Unterbau Breite	1300 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Höhe	950 mm
Oberfläche Arbeitsplatte	farblos lackiert
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse	2
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutztiefe in G	20
Material Arbeitsplatte	Buche-Multiplex
Schiebegriff	nein
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	400 kg
Rad-Ø Lenkrolle	100 mm
Anzahl Tür	2
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Unterbau Tiefe	700 mm
Rad-Ø Bockrolle	100 mm
Anzahl Schubladen	2
Gewicht	155 kg
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Stoßfänger	nein
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schubladengehäuse Nutzhöhe	625 mm
absenkbar	ja
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F

Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20x20G
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927805 75