Garant GRIDUNG

Werkbank mit Fahreinrichtung, mit Höhenverstellgerät und Schraubstock, mit Bambus-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 1250mm



Bestelldaten

Bestellnummer	923691 1250
GTIN	4062406086183
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Fahreinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø100 mm mit Vollgummi-Laufbelag. Die Werkbank wird über den 2K-Haptoprene® Hebegriff gleichmäßig angehoben bzw. abgesenkt, dadurch volle Standfestigkeit am Einsatzort bzw. leichter Transport. Fahreinrichtung belastbar bis 400 kg (Werkbank inklusive Inhalt). Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Verschließbar mit Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75

Türhöhe mm: 425

Türhöhe Schraubstockgehäuse mm: 575

Lieferumfang:

Inklusive GARANT Klapp- und Höhenverstellgerät Nr. 967568 Gr. 120 und GARANT Schraubstock Nr. 967100 Gr. 120.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **Fahreinheit immer anthrazit RAL 7016** (nicht konfigurierbar), **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

absenkbar	ja
Material Rad	Vollgummi
Arbeitsplatte Länge	1250 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Stoßfänger	nein
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Gewicht	136,6 kg
Rad-Ø Bockrolle	100 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Anzahl Schubladen	1
Schiebegriff	nein
ComfortClose	nein
Rad-Ø Lenkrolle	100 mm
Anzahl Tür	2
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	400 kg
Material Arbeitsplatte	Bambus-Platte
Höhe	850 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse	2
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg



Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927805 75
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12